

# Cilindru plat DZH-2 1/2"- -PPV-A

Numar piesa: 16260

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	0,04 "...40 "
Ø piston	2 1/2 "
Unghi de rotatie max. a tijei de piston +/-	0.4 deg
Amortizare	Amortizare pneumatica, reglabila bilateral
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Piston Tija de piston
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Siguranta la rascuire/ghidaj	Piston oval
Presiune de lucru	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Lungime de amortizare	23 mm
Cuplu de torsiune max. siguranta la rascuire	2 Nm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	989 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	1178 N
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	80 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	1690 g
Tipul de montare	optional: cu filet interior cu accesorii
Conexiune pneumatica	3/8 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu
Material tija de piston	otel aliaj inalt