

# Drosel cu supapa de sens GRLZ-M5-B

Cod: 151183

FESTO

pentru controlul debitului alimentarii, cu racord orientabil.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Drosel de cale pentru alimentare
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	95 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	76 ... 95 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	169 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	135 ... 170 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Deschidere nominala	2 mm
Cuplu de strangere maxim	1,5 Nm
Greutate produs	11 g
Materialul dopului filetat	Alama nichelat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune