

Ventil electromagnetic MEBH-5/3B-1/8-P-B



Cod: 173030

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Cu bobina si actiune manuala suplimentara, fara conector electric.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | 5/3 centru presurizat |
| tip de actiune | electric |
| Latime | 17,8 mm |
| Debit nominal | 400 l/min |
| presiune de operare | 3 ... 8 bar |
| Structura constructiva | Sertar cu piston |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Tip de protectie | IP65 |
| Deschidere nominala | 5 mm |
| Marimea ramei | 18 mm |
| Funcție de exhaustare a aerului | droselizabil |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Actionare manuala auxiliara | cu accesorii de blocare |
| Tip de comanda | pilotat |
| Alimentare cu aer a pilotului | intern |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| Suprapunere | acoperire pozitiva |
| Presiune de comanda | 3 ... 8 bar |
| valoare b | 0,37 |
| Valoare C | 3,2 l/sbar |
| Durata de deconectare | 25 ms |
| Durata de conectare | 12 ms |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Caracteristica bobina | 24 V DC: 2.5 W |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Rezistenta la vibratii | Test operational la nivel de severitate 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6 |
| Rezistenta la soc | Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medie | -5 ... 50 °C |
| Nivel presiune zgomot | 75 dB(A) |
| Mediu de comanda | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Greutate produs | 153 g |
| Conectare electrica | Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803 |

| Caracteristica | valoare |
|--|------------------------------|
| | design patrat |
| tip fixare | Pe bara de racordare |
| Racord exhaustare aer de comanda 82/84 | Placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 1 | Placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 3 | Placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 5 | Placa de conectare |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | HNBR NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |