


Cilindru standard CRDNGS-40- -PPV-A

Cod: 160891

FESTO

Rezistent la coroziune conform ISO 15552, NF E 49 003.1 si UNI 10 290, cu inel magnetic. Cu franare reglabila la capete.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 2.000 mm
Diametru piston	40 mm
Filet tija	M12x1,25
bazat pe norme	ISO 15552
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
pozitie instalare	Oricare
Capat tija	Filet exterior
Structura constructiva	Piston tija Furca pivotanta Tirant Corp cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Capac cu articulatie sferica
Presiune de operare Mpa	0,06 ... 1 MPa
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	21 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	633 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	754 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	268 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	16 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.515 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	33 g
tip fixare	cu filet interior cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica	G1/4
Materialul protectiei	Turnat din otel inoxidabil
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul pistonului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul piulitei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul rulmentului	POM
Material piulita	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tirantilor	otel inoxidabil aliaj inalt