

Filtru regulator LFR-1-D-O-MAXI-A-NPT

Cod: 173815



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu pahar de protectie din metal, fara manometru, finete de filtrare 40 µm.

Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
pozitie instalare	vertical
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Cantitatea maxima de condens	80 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	2 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,4 bar
Debit nominal	10.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	5 ... 60 °C
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	1.400 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC