

Lubrificator LOE-3/8-D-MINI

Numar piesa: 162680

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Mini |
| Seria | D |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | Lubrificator proportional standard |
| Cantitatea max. de umplere cu ulei | 45 cm ³ |
| Protectie pahar | Cos metalic de protectie |
| Presiune de lucru | 0 bar...16 bar |
| Debit minim pentru functia de lubrifiere | 3 l/min |
| Debit nominal normal | 2700 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Functionarea cu ulei nu este posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 270 g |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PC |