


Gripper unghiular HGWM-08-EZ-G7

Cod: 185697

FESTO

Micro, cu filet exterior.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ax", "ay"	0,5 deg
Jocul maxim al bacurilor de gripper Sz	0,03 mm
Unghiul maxim de deschidere	14 deg
Precizie de repetare, gripper	<= 0,02 mm
Numarul bacurilor de gripper	2
Sistem de actionare	pneumatic
Mod de functionare	cu simpla actiune inchis
Funcție gripper	vinclu
asigurarea fortei de apucare	fara
Structura constructiva	Plan inclinat
Detectarea pozitiei	fara
presiune de operare	2 ... 8 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	4 Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2,5 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Moment de revenire a arcului	0,55 Ncm
Cuplul total de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) deschis	24 Ncm
Forta maxima la bacul de gripper Fz static	7 N
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mx static	20 Ncm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului My static	20 Ncm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mz static	20 Ncm
Greutate produs	14 g
tip fixare	cu contrapiulita
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului	POM
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul bacurilor	otel aliaj inalt