

Filtru regulator LFR-3/8-D-5M-MIDI-NPT

Cod: 173784

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu pahar de protectie din metal si manometru, finete de filtrare 5 µm.

Cu purjare manuala.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Midi
serie	D
pozitie instalare	vertical
Finetea filtrului	5 µm
purjare	manual cu apasare
Cantitatea maxima de condens	43 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
presiune de operare	1 ... 16 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	2.400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	900 g
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC