

Cilindru standard DNC-80-20-PPV-A

Numar piesa: 1922641

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Cursa | 20 mm |
| Ø piston | 80 mm |
| Filet tije piston | M20x1,5 |
| Amortizare | Amortizare pneumatica, reglabila bilateral |
| Pozitie de instalare | orice |
| Conform cu standardul | ISO 15552 |
| Capatul tije pistonului | Filet exterior |
| Structura constructiva | Piston Tija de piston Tub profilat |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Variante | tija de piston pe o parte |
| Presiune de lucru | 0.06 MPa...1.2 MPa 0.6 bar...12 bar |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Energia de impact in pozitii de capat | 0.9 J |
| Lungime de amortizare | 32 mm |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 2721 N |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 3016 N |
| Masa mobila la cursa de 0 mm | 1131 g |
| Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm | 38 g |
| Greutate de baza la o cursa de 0 mm | 2790 g |
| Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm | 106 g |
| Tipul de montare | cu filet interior cu accesorii |
| Conexiune pneumatica | G3/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |

| Caracteristica | Valoare |
|-------------------------|---|
| Material capac | Aluminiu turnat sub presiune cu strat de acoperire |
| Material garnituri | TPE-U (PU) |
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |
| Material teava cilindru | Aliaj de aluminiu forjat anodizat culisant |