

# Filtru-regulator LFR-1/8-D-7-O-MINI-A

Numar piesa: 192600

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 μm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	filtru regulator fara manometru
Cantitate max. de condens	22 cm <sup>3</sup>
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...7 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal normal	900 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Greutate produs	460 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC

