

# Cilindru rotund CRHD-80- -PPV-A-MQ-S6

Cod: 195547

FESTO

Rezistent la coroziune, capac lagaruit cu filet exterior, capac neted cu 4 gauri filetate, design rezistent la temperatura pana la 120 °C.

Varianta S6 (rezistenta la caldura) nu trebuie sa intre in contact direct cu produsele alimentare datorita etansarilor si substantelor de etansare utilizate.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 ... 500 mm
Diametru piston	80 mm
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Garnituri rezistente la caldura, maxim 120°C
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 120 °C
lungime de amortizare	31 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	2.721 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	3.016 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	717 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	38 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	5.072 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	100 g
Conexiune pneumatica	G3/8
Materialul protectiei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	FPM
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul tijei	otel inoxidabil aliaj inalt