


Ventil electromagnetic MHE2-M1H-3/2G-M7-K

Cod: 196132

FESTO

cu cablu.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	10 mm
Debit nominal	100 l/min
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 0,8 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 8 bar
Structura constructiva	ventil cu scaun cu descarcare de presiune
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP55
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Deschidere nominala	2 mm
Marimea ramei	14 mm
Nota privind dimensiunile grilei	Distanța minima dintre ventile este de 4 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu impingere
Tip de comanda	direct
directie de curgere	reversibil cu restrictii
Suprapunere	acoperire negativa
Presiune de operare reversibila	-0,09 ... 0,1 MPa
presiune de operare reversibila	-0,9 ... 1 bar
Presiune de operare reversibila	-13,05 ... 14,5 psi
Frecventa maxima de comutare	130 Hz
Durata de deconectare	3,5 ms
Durata de conectare	7 ms
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.88 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-5 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	60 g
Conectare electrica	cablu
Lungimea cablului	2,5 m
tip fixare	cu orificii
Conexiune pneumatica 1	M7

Caracteristica	valoare
Conexiune pneumatica 2	M7
Conexiune pneumatica 3	M7
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	HNBR NBR
Materialul carcasei	Zinc turnat sub presiune, acoperit
Materialul invelisului cablului	PUR
Materialul suruburilor	otel galvanizat