

Unitate de preparare a aerului FRC-3/4-D-MAXI-KA-A



Cod: 185802

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

constand din filtru/regulator, modul de distributie si lubrifiant.
Cu purjare automata si pahar de protectie metalic.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	Modul de ramificare Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard
Cantitatea maxima de condens	80 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	8.200 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de purtate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	3.500 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC