

Tub plastic PFAN-12X1,75-NT

Numar piesa: 197065

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Ø exterior | 12 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 165 mm |
| Ø interior | 8.4 mm |
| Raza min. de indoire | 29 mm |
| Nota de aplicare | Furtun fara imprimare |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 85 °C Vapori de apa: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata) Vapori de apa |
| Material de testare la foc | UL94 V-0 |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material vedeti Declaratia de conformitate |
| Indicatie privind temperatura mediului | Vapori de apa: max. 120 °C |
| Temperatura ambianta | -20 °C...150 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.125 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm |
| Culoare | natura |
| Duritate Shore | D 60 +5 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | PFA |