


Cilindru standard DNG-50- -PPV-A

Cod: 30002

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil,
pentru sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	50 mm
filet tija de piston	M16x1,5
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
lungime de amortizare	23 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	990 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	50 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.400 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu