



Ventil electromagnetic MFH-5/3G-1/8-B

Numar piesa: 30484

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoarea
Funcție de ventil	inchis 5/3
Tip de actionare	electric
Latime	26 mm
Debit nominal normal	1000 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	8 mm
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu palpare
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	intern
Directia de curgere	nu este reversibil
Suprapunere	suprapunere pozitiva
Frecventa max. de comutare	3 Hz
Timp de comutare oprit	30 ms
Timp de comutare pornit	23 ms
Timp de comutare	23 ms
Impuls de testare pozitiv max. la semnal 0	2200 I's
Impuls de testare negativ max. cu 1 semnal	3700 I's
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-40 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-5 °C...40 °C
Greutate produs	400 g
Conector electric	prin bobina F, care se comanda separat

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	optional: pe bara PR cu orificiu de trecere
Conexiune aer evacuat de comanda 82	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 84	M5
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune