


# Unitate frontala ERMH-11-P-E17-100

Cod: 3383156

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	11
Structura constructiva	Modul rotativ electromecanic cu canal de aer
pozitie instalare	Oricare
Unghi de rotatie	fara sfarsit
Raport de transmisie	30:1
Cuplu nominal	1,8 Nm
Precizie de repetare	±0,01 °
Forta axiala maxima	300 N
Greutate produs	1.320 g
Durata de anclansare	100 %
Curent nominal motor	0,74 A
Tipul de motor	servomotor
Deschidere nominala	4 mm
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Debit nominal	350 l/min
Viteza maxima iesire	200 l/min
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Putere nominala motor	22,1 W
Curent de varf	1,5 A
Moment de basculare maxim, static	40 Nm
Moment de rotatie de varf	4,5 Nm
Momentul de inertie admisibil al masei	0,006 kgm <sup>2</sup>
Conexiune pneumatica	G1/8
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Indicatie material	conform RoHS