


# Senzor de proximitate SMEO-4U-K-LED-24

Numar piesa: 36198

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	in jurul
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Principiul de masurare	element magnetic Reed
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Precizie de repetare	0.2 mm
Iesire de comutare	contact bipolar
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Timp de comutare	0.5 ms 0.03 ms
Frecventa max. de comutare	800 Hz
Curent de iesire max.	500 mA
Capacitate de comutare CC	10 W
Circuit de protectie inductiv	adaptat la bobinele MZ, MY, ME
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...27 V
Ondulatie remanenta	10 %
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Lungime cablu	2.5 m
Culoare manta de cablu	gri
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Tipul de montare	cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	70 g
Material carcasa	PET

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Afisajul starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...60 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L