

Axa cu curea DGE-18- -ZR

Cod: 193741

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


FESTO

Axa electromecanica liniara cu transmisie prin curea dintata.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	16,55 mm
Cursa de lucru	1 ... 1.000 mm
marime de fabricatie	18
Rezerva de cursa	46,5 mm
Intinderea curelei de transmisie	0,2 %
Pasul curelei de transmisie	2 mm
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare ghidaj pentru incarcari mari
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu curea de transmisie zimtata
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Acceleratia maxima	20 m/s ²
Viteza maxima	2 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Temperatura mediului	-10 ... 40 °C
Momentul maxim de actionare	0,5 Nm
Forta de alimentara maxima Fx	60 N
Cuplu de actionare in gol	0,2 Nm
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,021 kgcm ²
Momentul de inertie JH la un kg de sarcina utila	0,685 kgcm ²
Constanta de avans	52 mm/U
Materialul placilor de capat	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul compensatorului de moment	ranforsat PA
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul benzii de acoperire	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul capacului unitatii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul sinei de ghidare	otel pentru rulmenti