


Cablu motor NEBM-H6G4-K-5-Q13N-LE4

Numar piesa: 5219194

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|---|
| Denumirea liniei | fara ecranare |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | unghiular |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | drept |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Schema de conectare H6, codificata pentru motor |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 4 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 4 |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | Cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | capat deschis |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 4 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 4 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...300 V |
| Domeniu de tensiune de lucru CA | 0 V...300 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 9.5 A |
| Rezistenta la supratensiune | 2 kV |
| Lungime cablu | 5 m |
| Proprietate cablu | Standard |
| Conditii de testare cablu | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri | 74 mm |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri | 111 mm |
| Diametrul cablului | 7.4 mm |
| Ansamblu cablu | 4 x 0,79 mm ² |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.79 000013 AWG18 |
| Capete de conductori | Manson adeziv |
| Tip de protectie | IP20 |
| Nota privind tipul de protectie | in stare asamblata |
| Temperatura ambianta | -25 °C...90 °C |
| Temperatura ambianta cu traseu mobil al cablurilor | -25 °C...90 °C |

| Caracteristica | Valoare |
|--|---|
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Material manta de cablu | TPE-E |
| Culoare manta de cablu | negru |
| Material carcasa | PA |
| Culoarea carcasei | alb |
| Material manson de izolare | TPE-E |