


# Cablu motor NEBM-M23G15-EH-15-Q9N-R3LEG14

Numar piesa: 5251385

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61984
Denumirea liniei	fara ecranare
Greutate produs	5700 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza hibrid
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M23x1
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	12
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	stecher si cablu
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	RJ45 si capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	14
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	12
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...850 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...630 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	17.8 A
Rezistenta la supratensiune	6 kV
Lungime cablu	15 m
Proprietate cablu	lant energetic adecvat
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	51.2 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	96 mm
Diametrul cablului	12.8 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,3 mm
Ansamblu cablu	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,24 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 2 x 0,15 mm <sup>2</sup> ecranat

Caracteristica	Valoare
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.15 000013 0.24 000013 0.75 000013 1.5 000013
Capete de conductori	Manson adeziv
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-25 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS fara halogen
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	gri
Material manson de izolare	PP