

Drosel cu supapa de sens GRLA-F-1/8-QS-8-D



Cod: 195599

Produs in retragere de pe piata

protectie ridicata contra coroziunii.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 1	QS-8
racord pneumatic 2	G1/8
tip de actionare	manual
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
debit nominal normal in directia droselului	275 l/min
debit nominal normal in directia supapei	132 ... 307 l/min
temperatura mediului	0 ... 150 °C
pozitie instalare	oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,2 ... 10 bar
debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	400 l/min
debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	330 ... 410 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura de depozitare	-10 ... 150 °C
temperatura mediului	0 ... 150 °C
Cuplul nominal de strangere	3 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
greutate produs	23 g
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru surub tubular	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	alama cromat si nichelat
informatii referitoare la material pentru surub de reglare	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru legatura oscilanta	alama cromat si nichelat