

Cilindru rotund DSNU-40-200-P-A

Numar piesa: 195997

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Cursa | 200 mm |
| Ø piston | 40 mm |
| Filet tije piston | M12x1,25 |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Piston Tija de piston Teava de cilindru |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Presiune de lucru | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 633.3 N |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 752.9 N |
| Masa in miscare | 550 g |
| Greutate produs | 1141 g |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material capac | Aliaj de aluminiu forjat |
| Material garnituri | NBR TPE-U (PU) |
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |
| Material teava cilindru | Otel inoxidabil aliaj inalt |