


Motor pas cu pas MTR-ST-57-48S-AA

Cod: 530061

FESTO

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
clasa de protectie a izolatiei	B
tensiune nominala DC	48 V
curent nominal motor	3,1 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	45 - 80 %
tip de protectie	IP54
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie total la antrenare	0,48 kgcm ²
momentul de oprire al motorului	1,27 Nm
momentul de inertie al rotorului	0,48 kgcm ²
incarcare axiala admisibila a arborelui	10 N
incarcare radiala admisibila a arborelui	71 N
greutate produs	1.200 g
tehnologie de racordare electrica	fisa