

Cablu legatura VMPA-KMS2-24-2.5-PUR

Numar piesa: 533501

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|-------------------------------|
| Pe baza standardului | DIN 41652 |
| Denumirea liniei | fara ecranare |
| Frecventa de conectare | 50 |
| Greutate produs | 411 g |
| Conector electric 1, functie | Partea fieldbus |
| Conector electric 1, design | unghiular |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesire de cablu | inclinat |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Sub-D |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 25 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 25 |
| Conexiune electrica 1, tip de montare | 3x surub M3 |
| Conexiune electrica 2, functie | Pagina de control |
| Conectorare electrica 2, tip de racord | Cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare | capat deschis |
| Conector electric 2, numar de pini/conductoare | 25 |
| Conector electric 2, pini/conductoare alocate | 25 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 0 V...30 V |
| Tensiune nominala de functionare CC | 24 V |
| Capacitate de transport al curentului | 3 A |
| Rezistenta la supratensiune | 1 kV |
| Lungime cablu | 2.5 m |
| Proprietate cablu | lant energetic adecvat |
| Conditii de testare cablu | Conditii de testare la cerere |
| Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri | 28.6 mm |
| Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri | 49 mm |
| Presetupa | M20x1,5 |
| Diametrul cablului | 10.8 mm |
| Ansamblu cablu | 25 x 0,25 mm ² |
| Sectiunea transversala nominala a conductorului | 0.25 000013 |
| Capete de conductori | taietura neteda |

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Nota privind tipul de protectie | in stare asamblata |
| Temperatura ambianta | -25 °C...80 °C |
| Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor | -25 °C...80 °C |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Nivel de poluare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Material manta de cablu | TPE-U (PUR) |
| Culoare manta de cablu | gri |
| Material carcasa | PA |
| Culoarea carcasei | gri |
| Material piulita olandeza | PA |
| Material garnituri | CR NBR |
| Material contacte de cuplare | Aliaj de cupru aurit |