

# Combinatie grup de preparare aer MSB6N-1/2-FRC5:J1M1

Numar piesa: 533993

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | 6  |
| Seria                                       | MS   |
| Blocaj de actionare                         | Buton rotativ cu blocare integrata   |
| Pozitie de instalare                        | vertical +/- 5°  |
| Finete de filtrare                          | 40 μm  |
| Purjare a condensului                       | rotire manuala   |
| Structura constructiva                      | Regulator de filtru cu manometru<br>Lubrifiant proportional standard   |
| Functia de regulator                        | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prelabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar                             | Protectie din plastic  |
| Indicator de presiune                       | cu manometru   |
| Presiune de lucru                           | 1.5 bar...20 bar   |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.5 bar...12 bar   |
| Debit nominal normal                        | 3700 l/min   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaze inerte   |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura de depozitare                   | -10 °C...60 °C   |
| Siguranta alimentara                        | vedeti informatii detaliate despre material  |
| Clasa de purtate a aerului la iesire        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs                             | 1495 g   |
| Tipul de montare                            | cu accesorii   |
| Conector pneumatic 1                        | 1/2 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                      | 1/2 NPT  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |