


Gripper paralel HGPL-14-60-A-B

Cod: 3361481

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	14
Cursa bacului de gripper	60 mm
Precizia maxima de inlocuire	< 0,2 mm
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ax", "ay"	< 0,2 deg
Jocul maxim al bacurilor de gripper Sz	< 0,05 mm
Simetrie de rotatie	<= 0,2 mm
Precizie de repetare, gripper	< 0,03 mm
Numarul bacurilor de gripper	2
Sistem de actionare	pneumatic
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Funcție gripper	Paralel
asigurarea fortei de apucare	fara
Structura constructiva	piston dublu Ghidaj Sertar cu piston in forma de T cremaliera/pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Fora totala de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), deschis	126 N
Fora totala de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), inchis	158 N
presiune de operare	3 ... 8 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	< 1 Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	270 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	230 ms
Masa maxima pe deget de gripper extern	80 g
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Fora de prindere per bac la 0,6 Mpa (6 bari, 87 psi), deschis	63 N
Fora de prindere per bac la 0,6 Mpa (6 bari, 87 psi), inchis	79 N
Momentul de inertie al masei	11,43 kgcm ²
Fora maxima la bacul de gripper Fz static	500 N
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mx static	35 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului My static	35 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mz static	35 Nm
Intervalul de lubrifiere ulterioara a elementelor de ghidare	5 Mio SP
Greutate produs	595 g
tip fixare	Filet interior si manson de centrare cu orificiu si bucsa de centrare
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Materialul bacurilor	Otel, calit