


# Cilindru standard DNGZK-80- -PPV-A-S8

Cod: 35523

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil, pentru sesizare fara contact, cu fus oscilant si amortizare reglabila la capete.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	80 mm
filet tija de piston	M20x1,5
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei variante	pentru senzor de proximitate Toate suprafetele exterioare ale cilindrilor corespund clasei de rezistenta la coroziune KBK3 (protectie mare contra coroziunii). Aceasta varianta include varianta S3. Suprafetele frontale si diametrul fusului intermediar nu sunt protejate. Masurile de protectie sporita trebuie indicate odata cu comandarea.
presiune de operare	0,6 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	30 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	2.721 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	3.016 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	80 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	3.960 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G3/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminu