


# Filtru fin MS6-LFM-1/2-BUV-DA

Numar piesa: 536847

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare  |
|--|--|
| Seria  | MS   |
| Dimensiune   | 6  |
| Structura constructiva                               | Filtru de fibre  |
| Finete de filtrare                                   | 1 µm   |
| Purjare a condensului                                | complet automat  |
| Presiune de lucru                                    | 2 bar...12 bar   |
| Medii de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gaze inerte |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3]                |
| Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului | 950 l/min  |
| Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului | 140 l/min  |
| Eficienta filtru                                     | 99.99 %  |
| Cantitate max. de condens                            | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Protectie pahar                                      | integrat ca si carcasa metalica                              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                  |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C   |
| Continut de ulei rezidual                            | 0.5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Indicator de presiune diferentiala                   | Afisaj optic   |
| Tipul de montare                                     | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii               |
| Pozitie de instalare                                 | vertical +/- 5°  |
| Conector pneumatic 1                                 | G1/2   |
| Conexiune pneumatica 2                               | G1/2   |
| Material carcasa                                     | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat     |

| <b>Caracteristica</b>    | <b>Valoare</b>       |
|--------------------------|----------------------|
| Material filtru          | Fibra de borosilicat |
| Material garnituri       | NBR                  |
| Nota privind materialele | Conform RoHS         |
| Greutate produs          | 820 g                |