

Filtru fin MS12-LFM-G-BUV

Numar piesa: 537153

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	12
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	1 μm
Purjare a condensului	complet automat palpare manuala
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Eficienta filtru	99.99 %
Cantitate max. de condens	400 cm ³
Protectie pahar	integrat ca si carcasa metalica
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	5 °C...60 °C
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material aparatoare	PA
Material filtru	Fibra de borosilicat
Material vizor	PC
Material garnituri	NBR
Nota privind materialele	Conform RoHS
Greutate produs	7000 g