



Ventil VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19

Cod: 4514744

FESTO

3/2 monostabil, armatura tip F19, NAMUR+



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	51 mm
Debit nominal	595 l/min
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1 ... 8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun, pilotat
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Departament eliberare certificate	TÜV 968/V 1251.00/21
Deschidere nominala	6 mm
Principiu de etansare	dur
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	fara
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	extern intern
directie de curgere	nu este reversibil
Functie de siguranta	Exhaustare sigura
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata	Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 3 (cerere ridicata) pana la SIL 3 Low Demand mode
Indicatii privind presiunea de operare	0 - 0.8 MPa cu pilotare externa
Debit Kv alimentare	0,54 m3/h
Debit Kv exhaustare	0,98 m3/h
Debit nominal standard 2-3	1.066 l/min
Durata de deconectare	18 ms
Durata de conectare	24 ms
mediu de operare	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-25 ... 60 °C
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Greutate produs	600 g
Conexiune pneumatica 1	M5 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 2	Flansa 1/4 conexiuni NAMUR
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu emailat