



Senzor de proximitate SIEF-M30NB-NS-S-L

Cod: 538321

FESTO

cu stecher, montare partial ecranata.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Model | rotund |
| Corespunde normelor | EN 60947-5-2 |
| Aprobare | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| Principiu de masurare | inductiv |
| distanța nominala de comutare | 20 mm |
| distanța de comutare asigurata | 16,2 mm |
| Factori de reductie | Aluminiu = 1,0 Otel inoxidabil St 18/8 = 1,0 Cupru = 1,0 Alama = 1,0 otel St 37 = 1,0 |
| Temperatura mediului | -30 ... 85 °C |
| Precizie de repetare | 0,4 mm |
| iesire de comutare | NPN |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Histerezis | 0,6 ... 3 mm |
| Frecventa maxima de comutare DC | 1.500 Hz |
| Curentul maxim de iesire | 200 mA |
| Cadere de tensiune | <= 1,8 V |
| Rezistenta la scurt-circuit | pulsatil |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 10 ... 30 V |
| Pulsatii reziduale | 10 % |
| Curent de mers in gol | <= 15 mA |
| protectie contra inversarii polaritatii | Pentru toate conexiunile electrice |
| Conectare electrica | 3 pini Fixcon M12x1 stecher |
| marime de fabricatie | M30 |
| tip fixare | cu contrapiulita |
| Cuplu de pornire | 75 Nm |
| tip instalare | partial ecranat |
| Greutate produs | 90 g |
| Materialul carcasei | Alama PBT cromat |
| Afisarea starii de comutare | LED galben |
| Tip de protectie | IP67 |
| Rezistenta la perturbari magnetice | camp magnetic continuu si alternativ |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |