

Robinet cu bila VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14

Numar piesa: 4783598

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Cap sudabil conform ISO 1127

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F0405
Ø interior	38.4 mm
Dimensiunea nominala DN	32
Functie de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	16
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	23 Nm
Pe baza standardului	ISO 1127 ISO 5211
Mediu	Abur Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-:-] Gaze inerte Apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...200 °C
Debit Kv	230 m3/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Material carcasa	Otel inoxidabil turnat
Cod material carcasa	1.4409
Material de etansare a scaunului	PTFE, modificat
Material garnituri	FPM PTFE
Material bila	Otel inoxidabil turnat
Numar material bila	1.4409
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Cod material arbore	1.4401
Greutate produs	2050 g
Autorizare	3-A Sanitar CRN
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic