

Placa racordare VABS-S4-1S-N14-K2

Cod: 539726

FESTO

cu oglinda de conectare conform normei 15407-2.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	26 mm
bazat pe norme	ISO 15407-2
pozitie instalare	Oricare
Alimentare cu aer a pilotului	extern
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
Rezistenta la tensiune	4 kV
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
Grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK EX conform reglementarilor UK RoHS
Certificat ATEX in afara UE	EPL Gc (GB)
Gaz categoria ATEX	II 3G
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex ec IIC T3 Gc X
Ansamblu categorie ATEX	IIC
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Ansamblu temperatura maxima a suprafetei	T3
Tip de protectie	IP65 NEMA 4 in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	302 g
tip fixare	cu orificiu conform ISO 15407-2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune