

Muschi fluidic


DMSP-40- -

Cod: 541405

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
Diametru expansiune la contractia maxima	80 mm
cursa	0 ... 2.250 mm
Contractia maxima	25% din lungimea nominala
Tensiune initiala maxima	5% din lungimea nominala
Lungime nominala	120 ... 9.000 mm
Precizie de repetare	<= 1 % din lungimea nominala, ciclic
Toleranta permisibila pentru paralelism	<= 2 mm la 400 mm lungime nominala ±0,5 % pentru lungimi nominale de pana la 400 mm
Toleranta unghiulara permisibila	<= 1 deg
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Membrana de contractie
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,6 MPa
presiune de operare	0 ... 6 bar
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere
Aprobare	TÜV
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Sarcina maxima suspendata	250 kg
Energie musculara teoretica la presiune de operare maxima	6.000 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	6.000 N
adaos de greutate la 1 m lungime	340 g
Conexiune pneumatica	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul flansei	Aliaj de aluminiu forjat Eloxat
Materialul buchei	Aliaj de aluminiu forjat Eloxat
Materialul membranei	AR CR
Materialul piulitei	otel zincat