


Motor pas cu pas MTR-ST-42-48S-AA

Cod: 530057

FESTO

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| clasa de protectie a izolatiei | B |
| tensiune nominala DC | 48 V |
| curent nominal motor | 1,8 A |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| umiditatea relativa a aerului | 45 - 80 % |
| tip de protectie | IP54 |
| temperatura mediului | 0 ... 50 °C |
| momentul de inertie total la antrenare | 0,068 kgcm ² |
| momentul de oprire al motorului | 0,34 Nm |
| momentul de inertie al rotorului | 0,068 kgcm ² |
| incarcare axiala admisibila a arborelui | 7 N |
| incarcare radiala admisibila a arborelui | 18 N |
| greutate produs | 390 g |
| tehnologie de racordare electrica | fisa |