



# Masa de indexare rotativa DHTG-65-12-A

Numar piesa: 548080

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	65
Paralelism placa	0.04 mm
Functionare plana a placii	0.02 mm
Placa de concentricitate	0.02 mm
Precizie de repetare a unghiului de pivotare	0.03 deg
Amortizare	Amortizor de soc, caracteristica dura, reglabil
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Cuplaj cu pinion Cremaliera / pinion secventa de miscare in forta
Detectarea pozitiei	pentru senzori inductivi
Divizia	12
Presiune de lucru	4 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de presiune acustica	70 000007
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Fora axiala max. statica	1000 N
Moment max. de inclinare, static	100 Nm
Fora radiala max. statica	2000 N
Moment tangetial max., static	100 Nm
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2.1 Nm
Greutate produs	1900 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si bucsa de centrare
Conexiune pneumatica	Filet interior M5
Material placa	Otel galvanizat

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Nota privind materialele	Conform RoHS
Opriri de material	Otel galvanizat
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat