


Bloc racordare CPE18-3/2-PRS-3/8-4-NPT

Numar piesa: 550621

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune grila | 26 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 4 |
| Numarul max. de zone de presiune | 2 |
| Presiune de spargere | 5 MPa 50 bar 725 000032 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -459620842 °F...-459620743 °F |
| Temperatura ambianta | -459620842 °F...-459620743 °F |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului | 1,5 FLB |
| Greutate produs | 14,9 oz |
| Tip de montare bloc de racordare | cu orificiu de trecere |
| Tip de fixare ventil | cu filet interior |
| Conector pneumatic 1 | 3/8 NPT |
| Conector pneumatic 3 | 3/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 5 | 3/8 NPT |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |