


Greifer paralel HGPT-25-A-G2

Cod: 535866

FESTO

compact, cu intreruperea fortei de strangere cand se inchide ...-G2.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa bacului de greifer	6 mm
precizia max. de inlocuire	<= 0,2 mm
jocul max. de unghi al bacului de greifer "ax", "ay"	<= 0,1 deg
jocul max. al bacurilor de greifer Sz	<= 0,02 mm
simetrie de rotatie	<= 0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	paralel
asigurarea fortei de apucare	la inchidere, G2
structura constructiva	plan inclinat secenta ghidata miscare
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	5 ... 8 bar
presiune de operare aer de blocare	0 ... 0,5 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	<= 3 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	50 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	30 ms
mediu de operare	aer uscat, lubrifiant sau nelubrifiant
temperatura mediului	5 ... 60 °C
momentul de inertie a masei	1,272 kgcm ²
forta max. la bacul de greifer Fz statica	500 N
momentul max. al bacului Mx static	30 Nm
momentul max. al bacului My static	25 Nm
momentul max. al bacului Mz static	15 Nm
intervalul de lubrifiere ulterioara a elementelor de ghidare	5 Mio SP
greutate produs	371 g
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere si stift de ajustaj cu filet interior si stift de ajustaj
racord pneumatic aer blocare	M5
racord pneumatic	M5
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu acoperit cu strat COMPCOTE
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel intarit