

# Modul rotativ ERM-B-32

Numar piesa: 552708

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica               | Valoare  |
|------------------------------|--|
| Dimensiune                   | 32   |
| Structura constructiva       | Modul rotativ electromecanic<br>cu curea dintata |
| Pozitie de instalare         | orice  |
| Unghiul de rotatie           | fara sfarsit                                     |
| Raportul de transmisie       | 3:1  |
| Greutate produs              | 3250 g   |
| Ø pinion de actionare        | 12 mm  |
| Pasul curelei dintate        | 5 mm   |
| Viteza max. de iesire        | 300 1/min  |
| Viteza max. de intrare       | 900 1/min  |
| Cuplu max. de actionare      | 8.5 Nm   |
| Cuplu de antrenare in gol    | 0.5 Nm   |
| Temperatura ambianta         | -10 °C...60 °C                                   |
| Conformitatea LABS           | VDMA24364 zona III                               |
| Nota privind materialele     | Conform RoHS                                     |
| Material carcasa             | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat             |
| Material arbore de iesire    | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat             |
| Material arbore de actionare | otel inoxidabil aliaj inalt                      |
| Material capac               | Aliaj de aluminiu forjat<br>anodizat             |
| Material curea dintata       | Policloropren cu fibra de sticla                 |