

Cilindru compact ADN-20-20-I-P-A

Numar piesa: 536245

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Cursa | 20 mm |
| Ø piston | 20 mm |
| Filet tije piston | M6 |
| Amortizare | inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti |
| Pozitie de instalare | orice |
| Conform cu standardul | ISO 21287 |
| Capatul tije pistonului | Filet interior |
| Detectarea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| Variante | tija de piston pe o parte |
| Presiune de lucru | 0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar |
| Mod de functionare | cu dubla actiune |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a incaperii | Clasa 6 conform ISO 14644-1 |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Energia de impact in pozitii de capat | 0.2 J |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur | 141 N |
| Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans | 188 N |
| Masa in miscare | 35 g |
| Greutate produs | 163 g |
| Tipul de montare | optional: cu orificiu de trecere cu filet interior cu accesorii |
| Conexiune pneumatica | M5 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material suruburi cu brida | Otel |
| Material capac | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |
| Material garnituri | TPE-U (PUR) |

| Caracteristica | Valoare |
|-------------------------|--|
| Material tija de piston | otel aliaj inalt |
| Material teava cilindru | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat neted |