

Micro filtru MS9-LFM-N1-AUM-HF

Numar piesa: 553054

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	9
Structura constructiva	Filtru de fibre
Finete de filtrare	0.01 μm
Purjare a condensului	rotire manuala
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Debit normal max. pentru clasa de puritate a aerului	7800 l/min
Debit normal min. pentru clasa de puritate a aerului	390 l/min
Eficienta filtru	99.9999 %
Cantitate max. de condens	225 ml
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Continut de ulei rezidual	0.01 mg/m ³
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Conector pneumatic 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat
Material aparatoare	PA
Material filtru	Fibra de borosilicat
Material vizor	PA
Material garnituri	NBR
Greutate produs	2500 g