

Senzor de proximitate SIEF-M30B-NS-S-L

Numar piesa: 553551

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	in jurul
Conform cu standardul	EN 60947-5-2
Autorizare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Nota privind materialele	Conform RoHS
Distanta nominala de functionare	10 mm
Temperatura ambianta	-30 °C...85 °C
Precizie de repetare	0.55 mm
Iesire de comutare	NPN
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare CC	2000 Hz
Curent de iesire max.	200 mA
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Conector electric	3 pini M12x1 Stecker
Material carcasa pentru stecher	Alama cromat
Dimensiune	M30
Tip de instalare	coplanar
Greutate produs	100 g
Material carcasa	Alama cromat
Afisajul starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP68
Rezistenta la interferente impotriva campurilor magnetice	camp magnetic direct si alternativ
Rezistenta la supratensiune	0.8 kV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3

Caracteristica	Valoare
Selectie informatii suplimentare despre senzor	cu factor de reducere 1 - rezistent la camp magnetic
Selectarea versiunii de senzor	Standard