

Bobina MSFW-110-50/60-EX

Numar piesa: 536933

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Ora min. de preluare	10 ms
Ciclu de lucru	100%
Factorul de putere cos {phi}	0.7
Caracteristici bobina	110 V CA: 50/60 Hz, putere de pornire 9,0 VA, putere de mentinere 7,0 VA
Fluctuatii de frecventa admise	+/- 5 %
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform Directivei UE privind joasa tensiune
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (CN) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (CN)
Categorie ATEX pentru gaz	II 3G
Categorie ATEX pentru praf	II 3D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex nA IIC T4 X Gc
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Temperatura ambientala Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambienta	-5 °C...40 °C
Cuplu max. de strangere priza	0.4 Nm
Greutate produs	55 g
Conector electric	3 pini urechi de conectare cu schema de conectare conform standardului Festo pentru MSSD-F
Tipul de montare	cu piulita randalinata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	Duroplast Cupru Otel

Caracteristica	Valoare
Material infasurare	Cupru