



# Unitate preparare FRC-1/8-DB-7-MINI-H

Cod: 537657

FESTO

Combinatie filtru, regulator, ungator, presiune maxima iesire 7 bar,  
filtru 40 µm. Cu manometru si regulator direct.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
latime	88 mm
serie	DB
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
evacuare condensat	semiautomat
structura constructiva	filtru - regulator - ungator
finetea filtrului	40 µm
functiune de regulator	cu aerisire secundara cu debit invers
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
histerezis presiune max.	0,5 bar
debit nominal normal	>= 550 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte
Uleiuri aprobate	ulei special Festo in bidoane de 1 litru Cod comanda 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Gama de vascozitate 32mm <sup>2</sup> /s la 40°C Clasa ISO VG 32 dupa ISO 3448
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
vascozitate ulei	ISO VG 32
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	300 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu gaura de trecere cu suport - tip vinclu
racord manometru	G1/8
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
Informatie material buton rotativ	POM
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru pahar	PC