


Portal liniar DHSL-DGPL40S-HMPL20

Cod: 543052

FESTO

constand din actionare fara tija cu axa de ghidare si axa usoara de manipulare, dinamica cu Soft-Stop, modulara si precisa.
Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Comandabil ca kit de montare sau complet montat si instalat.
Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 2.0
Incarcatura efectiva	0 ... 4 kg
Unitate de actionare, axa Z	HMPL-20
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Z	x 1
Cursa, axa Z	0 ... 200 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,02 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	± 0,02 mm
Unitate de actionare, axa Y	DGPL-40-SPC11
Sistem de actionare, axa Y	servopneumatic
Pozitie intermediara, axa Y	x 2
Cursa, axa Y	0 ... 1.600 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,02 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 1 mm