


Kit axial EAMM-A-L95-120G

Cod: 557995

FESTO

pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
moment de rotatie transferabil	150 Nm
greutate produs	3.660 g
Cod interfata actuator	L95
Cod interfata motor In	120G
indicatie material	conform RoHS