


Axa ghidare EGC-185- -FA

Numar piesa: 558868

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa de lucru	50 mm...8500 mm
Dimensiune	185
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratie max.	50 m/s ²
Viteza max.	5 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Momente de gradul 2 ale suprafetei Ix	23400000 000057
Momentele de gradul 2 ale suprafetei Iy	27400000 000057
Fora max. Fy	15200 N
Fora max. Fz	15200 N
Rezistenta max. de deplasare fara sarcina	15 N
Moment max. Mx	529 Nm
Momentul de inertie torsional It	14100000 000057
Conexiune pneumatica, unitate de blocare	M5
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul profilului de acoperire	ABS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Material ghidare sanie	Otel
Material sina de ghidaj	Otel
Material sanie	Aliaj de aluminiu forjat anodizat