


Capac VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Cod: 560428

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Greutate produs	100 g
Conectare electrica	preasamblat
Diametru cablu permis	5 ... 13 mm
Sectiune transversala racord	0,2 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune