

Sanie electrica EGSP-20- -


Cod: 562754

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie


cu ghidaj cu bile recirculate

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Reprezentare



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	25 ... 125 mm
marime de fabricatie	20
Diametru arbore melcat	6 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar Cu surub cu bile
Referinta	Comutator de referinta
Tip arbore melcat	Surub cu bile
Acceleratia maxima	10 m/s ²
Viteza maxima	0,1 ... 0,6 m/s
Precizie de repetare	±0,003 - ±0,01 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Tip de protectie	IP10
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Rata de incarcare dinamica pentru rulmentul fix	1.150 N
Rata de incarcare dinamica pentru ghidaj liniar	4.770 N
Moment static al suprafetei grad 2 Iy	6E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 Iz	61,4E+03 mm ⁴
Forta de alimentara maxima Fx	69 ... 112 N
Rata de incarcare statica pentru ghidaj liniar	8.030 N
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,01 kgcm ²
Constanta de avans	1 ... 6 mm/U
Rata de incarcare statica pentru rulmentul fix	735 N
tip fixare	cu filet interior si stift de ajustaj
Materialul placilor de capat	Aluminiu turnat sub presiune acoperit
Materialul profilului	otel inoxidabil aliaj inalt
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Materialul capacului unitatii	Aluminiu turnat sub presiune acoperit
Materialul glisierii	otel
Materialul piulitei surubului	otel
Materialul surubului	otel